

使う方に「簡単」「正確」そして「安心」を・・・

# DDM-101シリーズ

Bluetooth®  
Digital Measure


Bluetooth®でデータ転送!!



## Bluetooth® 搭載機

- 測ったデータをタブレットやパソコンへ無線で転送
- JIS 1級コンベックスを使用
- 測定モードは、「長さ」「面積」「体積」の3種類
- 測定は、「端点1」「端点2」「端点3(内径測定)」の3つの方法で測定可能
- 測定寸法により、「3.5m」「5.5m」「7.5m」の3機種で対応
- 3時間の充電で、8時間以上の運用が可能

システムイメージ・事例



DDM-101シリーズ

Bluetooth®



タブレット  
パソコン

〈合否判定例〉

	機器①		機器②	
	測定値	判定	測定値	判定
1	19.5	○	24.7	○
2	18.5	×	25.0	○
3	19.8	○	25.1	○
4	20.0	○	25.3	○
5	19.5	○	25.1	○

〈グラフ化例〉



- 品質管理**
- 長尺物の寸法測定と記録管理
  - 大口径管の外径測定と記録
  - JIS 1級コンベックスによる測定と記録管理

- 測定結果管理**
- エクセルへの測定値入力と合否判定
  - 測定値のグラフ化

仕様

	DDM-101 L3 (3.5m)	DDM-101 L5 (5.5m)	DDM-101 (7.5m)
CPU	32ビット		
表示	ガイダンス、測定値表示		
インジケータ	状態表示:2色LED(緑/赤) 充電状態表示:2色LED(緑/赤)		
ブザー	マグネチックサウンダ		
操作スイッチ	TRGボタン(黄色)、1ボタン(ピンク色)、2ボタン(ピンク色)、Cボタン(青色)、PWボタン(緑色)、側面測定 ボタン(黄色)		
無線通信部	インターフェース Bluetooth® V4.0 プロファイル:SPP		
	通信距離 50m以内 (*1)		
カメラ撮像部	撮像素子:1/4インチCMOSセンサ 画素数: SXGA 1280(H)×1024(V)		
目盛線読み取り精度	読み取り分解能: 0.1mm、読取精度: ±0.5mm (寸法精度はコンベックスステップに依存)		
電源	定格電力/電圧 0.63W / DC3.7V		
	主電源 リチウムイオンポリマー電池 900mAh 充電は付属専用ACアダプタによる		
	連続使用時間 8時間 (*2)		
	自動OFF機能 あり		
環境条件	使用環境 温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 90%RH (結露なきこと)		
	保存環境 温度: -20 ~ 60℃ 湿度: 10 ~ 95%RH (結露なきこと)		
コンベックス	3.5m	5.5m	7.5m
外形寸法	148.1(L) X35(W) X60(H)mm (突起部除く)	179(L) X35(W) X66(H)mm (突起部除く)	164.3(L) X35(W) X72(H)mm (突起部除く)
質量	約330g	約470g	約520g
付属品	取扱説明書、ACアダプタ		
オプション	交換用コンベックス3.5m (DOP-L03)、交換用コンベックス5.5m (DOP-L05)、交換用コンベックス7.5m (DOP-L07)、点検・補正治具 (DOP-M01A) 吸盤アタッチメント (DOP-A57)、丸材クリップ (DOP-ACL/ACS)		

(\*1) 使用環境により通信距離は異なる場合があります。

(\*2) 当社テスト基準:端点測定モード(10秒に2回読み取り、読み取り毎にBluetooth送信、20℃)による。 ※コンベックス装着状態にて、当社テスト基準による。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

※この商品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使い頂けます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

この商品については、日本製鉄株式会社様と弊社の共同で特許権(特許第5323591号)を取得しております。  
本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

ご注意 ⚠️ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

本社 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号  
ベルパーク大津ビル3F  
TEL:077-510-1212 / FAX:077-510-1211  
東京営業所 〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F  
TEL:03-6382-7603 / FAX:03-3259-6033  
ホームページ <https://www.digi-tek.com/>

お問い合わせ先

